

BRUKSANVISNING • Handdukstork "Roos" • Nr: 32-4914,-15

Ver. 001-200211

För det lite mer praktiska badrummet.

Elektrisk kabelvärmad handdukstork med dold kabel

Den lilla torken (850mm) har plats för 5 handdukar och det lite större (1150mm) har plats för 10 st. Roos finns i kromaterat utförande i 2 olika modeller 12W och 16W.

3 års garanti

Följande hittar Ni i förpackningen:

Modell 850mm

- 1 st Krokfäste (bild nr.1.)
- 1 st fäste (bild nr.2.)
- 1 st skruv & plugg till fästena
- 1 st handdukstork (bild nr. 3.)

Modell 1150mm

- 2 st Krokfäste (bild nr. 1.)
- 1 st fäste (bild nr. 2.)
- 6 st skruv & plugg till fästena
- 1 st handdukstork (bild nr. 3.)

Teknisk information:

Modell: 850mm

- 12W 230V
- IP 54

Modell: 1150mm

- 16W 230V
- IP 54

1.



2.



3.



El-anslutning

Handdukstorken är dubbelisolerad dvs. den behöver ej anslutas till jordat uttag. Den är isolerad från alla delar som kan bli strömförande. Kontroller att märkspänningen överensstämmer med nätspänning-en. Kabeln kan monteras så den blir dold, då väggfästet är urfasad för detta ändamål.

Montering

Handdukstorken kan installeras med kabeln vänd nedåt eller uppåt. För att lättast montera handdukstorken gör följande:

1. Montera/tryck på fästet nr. 2. (den platta sidan på fästet skall monteras uppåt). Den skall tryckas på först över handdukstorkens översta del och sedan dras ner till den del Ni tänker vända nedåt. Skruva sedan fästet till handdukstorken så att den sitter stadigt. Montera sedan på fäste nr. 1 på den del Ni tänkt placera uppåt. Har ni valt storlek 1150 mm så har Ni 2 st av fäste nr. 1. Placera fästena enl. eget tycke. Glöm dock ej, att skruva fast fästet/fästena med handdukstorken, så den/de sitter stadigt.
2. Mät ut var Ni tänkt sätta handdukstorken och gör märken.
3. Borra sedan hålen och slå i pluggarna och skruva sedan upp handdukstorken.

KÄYTÖÖHJE • Käsipyyheteline "Malli Roos" • Nr: 32-4914,-15

Ver. 001-200211

Käytännöllinen käsipyyheteline kylpyhuoneeseen.

Sähkökäyttöinen kaapelilämmittäinen pyyhekuivain piilokaapelilla

Pieneen kuivaustelineeseen (32-4914) (850 mm) mahtuu 5 pyyheliinaa ja vähän suurempaan malliin (32-4915) (1150 mm), 10 pyyheliinaa.

Käsipyyheteline Roos, kaksi tehoalueutta 12W ja 16W, kromattu viimeistely.

3 vuoden takuu.

PAKKAUksen SISÄLTÖ:


Malli 850

- 1 kpl Koukkukiinnitin (kuva 1).
- 1 kpl kiinnitin (kuva 2)
- 4 kpl ruuvi ja tulppa kiinnittimiin.
- 1 kpl pyyhekuivain (kuva 3).

Malli 1150 mm

- 2 kpl Koukkukiinnitin (kuva 1).
- 1 kpl kiinnitin (kuva 2)
- 6 kpl ruuvi ja tulppa kiinnittimiin.
- 1 kpl pyyhekuivain (kuva 3).

1.



TEKNiset TIEDOT:

Malli 850 mm

12W 230V~
IP 54

Malli 1150 mm

16W 230V~
IP 54

2.

3.

SÄHKÖLIITÄNTÄ:

Pyyhekuivain on kaksoiseristetty, ts. se ei vaadi maadoitettua kosketinta. Se on eristetty kaikista virtaa johtavista osista. Tarkista, että merkkijännite vastaa verkkojännitettä. Kaapelin voi asentaa piiloon. Seinäkiinnitin on uurretta sitä varten.

ASENNUS

Pyyhekuivain voidaan asentaa kaapelilähtö joko ylös- tai alas päin käännettynä. Toimi näin, jos haluat tehdä helpon asennuksen:

- A. Asenna/paina seinäkiinnitin (ks. kuva 2) pyyhekuivaimeen (tasainen reuna ylöspäin) ja paina se päälle yläosasta ja vedä siihen päähän kuivainta, jonka olet ajatellut kääntää alas päin. Ruuvaa kiinnitin siten, että kuivain on tukevasti paikallaan. Asenna sitten kiinnitin (kuva 1) siihen päähän kuivinta, jonka olet ajatellut asettavan ylöspäin. Mallissa 1150 mm on 2 kpl kuvan 1 mukaisia kiinnittimiä. Aseta kiinnittimet haluamaasi kohtaan. Älä kuitenkaan unohda kiristää ruuveja, jotka pitivät kuivaimen paikallaan.
- B. Mittaa pyyhekuivaimen paikkaa ja merkkaa se.
- C. Poraa reiät, aseta niihin tulpat ja ruuvaa pyyhekuivain paikalleen.

SUOMI

Puhelin: (09) 5760 2200
Faksi: (09) 5760 2201

CLAS OHLSON

www.clasohlson.fi